



# vestige

## CLEAR FLD

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e fluido per stampaggio e iniezione di compositi.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi.

#### Confezionamento standard REF 1L5000

VESTIGE CLEAR FLD; 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

#### Confezionamento standard REF 1L5001

VESTIGE CLEAR FLD; 4 cartucce 50ml

### Caratteristiche

- Fluido
- Trasparente
- Rigido dopo indurimento
- Stabile dimensionalmente
- Pratico
- Semplice da miscelare

### Vantaggi

- Scorrevole, riproduce senza inclusione di bolle
- Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale (inhibited layer)
- Non deforma
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Specifico per lavori estesi e complessi
- Confezionato in cartuccia standard da 50ml

DATI TECNICI	VESTIGE CLEAR FLD
Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	1'
Tempo di indurimento (23°C)	12'
Durezza	74 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	>99,5%